


# 変換コネクタ（GP-1000→GP-1000G用） 販売終了補足資料

株式会社アルバック

規格品事業部 計測機器部


# 変換コネクタ販売終了補足

- GP-1000から後継機種GP-1000Gに置き換えるための変換アダプタを長年供給して参りましたが、この度部品の調達が困難となりましたことから、当該製品を販売終了とさせていただきます。



# 変換コネクタ販売終了補足

- 今後GP-1000からGP-1000Gに置き換える際は、GP-1000G本体の他、GP-1000G用の測定子ケーブルもお買い求めください。



- 今後GP-1000からの置き換えの際、直接の後継機種であるGP-1000Gの他、トランスデューサ型のSW1 + ISG1もご検討下さい。互換性はありませんが、性能が大幅に向上しています。詳細につきましては別途ご相談下さい。

GP-1000G



|    |       |      |      |       |        |               |
|----|-------|------|------|-------|--------|---------------|
| 圧力 | 0.4Pa | 10Pa | 51Pa | 760Pa | 1000Pa | 2700Pa/3000Pa |
| 精度 | ±50%  | ±30% | ±15% | ±30%  | ±50%   |               |

SW1 + ISG1



|    |        |       |         |          |
|----|--------|-------|---------|----------|
| 圧力 | 0.05Pa | 0.1Pa | 10000Pa | 100000Pa |
| 精度 | ±20%   | ±10%  | ±20%    |          |

- 測定範囲が広い
- 測定精度が良い
- 振動衝撃に強い測定子構造