

お客様各位

株式会社アルバック 規格品事業部

営業部長 田辺稔雄
企画部長 多田宗敬

ULVAC Components News

DC電源関連型式変更のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
この度、以下の製品の型式を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
内容ご確認の上、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社、ULVAC商品をお引き立て頂けますよう、宜しくお願い致します。

敬具

記

表題にも記載させていただきましたが、この度お取引いただいておりますDC電源関連全般の型式を変更させていただきます。
電源本体及びオプションとして準備させていただいているケーブル類の型式も変更になります。
型式変更に伴うラベルなどの外観の変更はございますが、製品の技術的な仕様に関する変更はございません。
何卒、事情ご賢察の上、ご了承いただけますようお願い申し上げます

(1) 型式変更時期
2022年1月1日出荷分より

(2) 対象製品
DPGシリーズDC電源関連全般

(3) 変更内容
添付資料参照

以上

お客様各位

2021年12月29日

株式会社アルバック
規格品事業部 電源部

DPG-Series 型式変更のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。


さて、この度、弊社事情により、DPG-Series 製品の型式を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも、弊社商品をお引き立ていただけますよう、宜しく願いいたします。

敬具

記

【対象電源】

分類	新型式		現行型式
DC 電源	DC-10		DPG-10
	DC-10-H		DPG-10H
	DC-10-4		DPG-10-4
	DC-20		DPG-20
	DC-20-H		DPG-20H
	DC-20-4		DPG-20-4
	DC-30-44H		DPG-30H-44E
	DC-2		DPG-2
	DC-4		DPG-4
DC パルス電源	DC-5-P	DPG-5P	
	DC-10-P	DPG-10P	
	DC-10-4P	DPG-10P-4	
	DC-05-P	DPG-05P	
ケーブル関係	DC-****	DPG-****	

【対象 R3 コード】

別紙参照

【変更内容】

◇外観変更(ラベル記載内容変更)

型式が変わることで、型式が記載されている以下ラベルの表記が変更になります。

- ① 型式ラベル
- ② 製品銘板
- ③ シリアルラベル

◇Software

電源投入時の立ち上がり動作で、前面画面に表示されるマシンリーナンバー(M/N)の表記が変更になります。

◇電源動作・仕様

電源動作・その他仕様に変更はありません。

【適用開始時期】

2022年1月以降出荷分から対応

【ラベル貼付位置サンプル】

表記が変更になるラベル貼付位置を参照ください。

変更対象となる、すべての電源で同様にラベル記載内容が変わります。

外形サイズが異なりますが、ラベル貼付位置は全機種共通です。




図 1. ラベル変更位置参考図(DC-20)

以上

別紙

R3	新型式	現行型式
210006908200	DC-2	DPG-2
210006908300	DC-4	DPG-4
210006843900	DC-10	DPG-10
210006844200	DC-10-AM	DPG-10-AM
210006844700	DC-10-H	DPG-10H
210006845000	DC-10-H-AM	DPG-10H-AM
210006844300	DC-20	DPG-20
210006844600	DC-20-AM	DPG-20-AM
210006845100	DC-20-H	DPG-20H
210006845400	DC-20-H-AM	DPG-20H-AM
210006892900	DC-30-44H-E	DPG-30H-44E
210006880600	DC-5-P	DPG-5P
210006880700	DC-10-P	DPG-10P
200002006400	DC-2/4 連結オプション	DPG-2/4 連結オプション
200009436500	DC-2/4-IN 2m	DPG-2/4-IN 2m
200009436600	DC-2/4-IN 4m	DPG-2/4-IN 4m
200009436700	DC-2/4-IN 6m	DPG-2/4-IN 6m
200009436800	DC-2/4-IN 8m	DPG-2/4-IN 8m
200009436900	DC-2/4-IN 10m	DPG-2/4-IN 10m
200009458200	DC-2/4-IN_アングル_2m	DPG-2/4-IN_アングル_2m
200009458300	DC-2/4-IN_アングル_4m	DPG-2/4-IN_アングル_4m
200009458400	DC-2/4-IN_アングル_6m	DPG-2/4-IN_アングル_6m
200009458500	DC-2/4-IN_アングル_8m	DPG-2/4-IN_アングル_8m
200009458600	DC-2/4-IN_アングル_10m	DPG-2/4-IN_アングル_10m
200009437300	DC-2/4-OUT 5m	DPG-2/4-OUT 5m
200009437400	DC-2/4-OUT 10m	DPG-2/4-OUT 10m
200009437500	DC-2/4-OUT 15m	DPG-2/4-OUT 15m
200009437600	DC-2/4-OUT 20m	DPG-2/4-OUT 20m
200009437700	DC-2/4-OUT 25m	DPG-2/4-OUT 25m
200009437800	DC-2/4-OUT 30m	DPG-2/4-OUT 30m
200009437900	DC-2/4-OUT 35m	DPG-2/4-OUT 35m
200009438000	DC-2/4-OUT 40m	DPG-2/4-OUT 40m
200009458700	DC-2/4-OUT_アングル_5m	DPG-2/4-OUT_アングル_5m
200009458800	DC-2/4-OUT_アングル_10m	DPG-2/4-OUT_アングル_10m
200009458900	DC-2/4-OUT_アングル_15m	DPG-2/4-OUT_アングル_15m
200009459000	DC-2/4-OUT_アングル_20m	DPG-2/4-OUT_アングル_20m
200009459100	DC-2/4-OUT_アングル_25m	DPG-2/4-OUT_アングル_25m
200009459200	DC-2/4-OUT_アングル_30m	DPG-2/4-OUT_アングル_30m
200009459300	DC-2/4-OUT_アングル_35m	DPG-2/4-OUT_アングル_35m
200009459400	DC-2/4-OUT_アングル_40m	DPG-2/4-OUT_アングル_40m
200002004800	DC-10/20-S-OPTION	DPG-10/20-S-OPTION
200009163100	DC-10/20-IN 2m	DPG-10/20-IN 2m
200009121900	DC-10/20-IN 4m	DPG-10/20-IN 4m
200009163200	DC-10/20-IN 6m	DPG-10/20-IN 6m
200009163300	DC-10/20-IN 8m	DPG-10/20-IN 8m
200009163400	DC-10/20-IN 10m	DPG-10/20-IN 10m
200009275700	DC-10/20-IN 15m	DPG-10/20-IN 15m
200009275800	DC-10/20-IN 20m	DPG-10/20-IN 20m
200009275900	DC-10/20-IN 30m	DPG-10/20-IN 30m
200009122000	DC-10/20-OUT 5m	DPG-10/20-OUT 5m
200009122100	DC-10/20-OUT 10m	DPG-10/20-OUT 10m
200009122200	DC-10/20-OUT 15m	DPG-10/20-OUT 15m
200009122300	DC-10/20-OUT 20m	DPG-10/20-OUT 20m
200009122400	DC-10/20-OUT 25m	DPG-10/20-OUT 25m
200009122500	DC-10/20-OUT 30m	DPG-10/20-OUT 30m
200009122600	DC-10/20-OUT 35m	DPG-10/20-OUT 35m
200009122700	DC-10/20-OUT 40m	DPG-10/20-OUT 40m
200009122800	DC-10/20-MS 1.2m	DPG-10/20-MS 1.2m

R3	新型式		現行型式
200009550700	DC-400V-IN 2m		DPG-30R-IN2 2m
200008746000	DC-400V-IN 4m		DPG-30R-IN2 4m
200009550800	DC-400V-IN 6m		DPG-30R-IN2 6m
200009550900	DC-400V-IN 8m		DPG-30R-IN2 8m
200009551000	DC-400V-IN 10m		DPG-30R-IN2 10m
200008746400	DC-30-OUT 5m		DPG-30R-OUT 5m
200008746500	DC-30-OUT 10m		DPG-30R-OUT 10m
200008746600	DC-30-OUT 15m		DPG-30R-OUT 15m
200008746700	DC-30-OUT 20m		DPG-30R-OUT 20m
200008746800	DC-30-OUT 25m		DPG-30R-OUT 25m
200008746900	DC-30-OUT 30m		DPG-30R-OUT 30m
200008747000	DC-30-OUT 35m		DPG-30R-OUT 35m
200008747100	DC-30-OUT 40m		DPG-30R-OUT 40m
200009354900	DC-30-MS L=1.2m		DPG-30/30H-MS L=1.2m
200009310500	DC-5-P-IN 2m		DPG-5P-IN 2m
200009310600	DC-5-P-IN 4m		DPG-5P-IN 4m
200009310700	DC-5-P-IN 5m		DPG-5P-IN 5m
200009310800	DC-5-P-IN 6m		DPG-5P-IN 6m
200009310900	DC-5-P-IN 8m		DPG-5P-IN 8m
200009311000	DC-5-P-IN 10m	←	DPG-5P-IN 10m
200009311100	DC-5-P-IN 15m		DPG-5P-IN 15m
200009311200	DC-5-P-IN 20m		DPG-5P-IN 20m
200009314000	DC-5-P/10-P-OUT 4m		DPG-5P/10P-OUT 4m
200009314100	DC-5-P/10-P-OUT 10m		DPG-5P/10P-OUT 10m
200009489500	DC-5-P/10-P-OUT 20m		DPG-5P/10P-OUT 20m
200009356200	DC-5-P/10-P-MS L=1.2m		DPG-5P/10P-MS L=1.2m
200009585200	DC-2/4 エアフィルタ		DPG-2/4 エアフィルタ
200009585500	DC-10/20 エアフィルタ		DPG-10/20 エアフィルタ
210006955000	DC-2/4 フロントパネルフィルタ		DPG-2/4 フロントパネルフィルタ
210006955100	DC-10/20 フロントパネルフィルタ		DPG-10/20 フロントパネルフィルタ
200090209100	DC-10-OUT-A2KH-25 L=3M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=3M
200090209200	DC-10-OUT-A2KH-25 L=5M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=5M
200090209300	DC-10-OUT-A2KH-25 L=10M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=10M
200090209400	DC-10-OUT-A2KH-25 L=15M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=15M
200090209500	DC-10-OUT-A2KH-25 L=20M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=20M
200090209600	DC-10-OUT-A2KH-25 L=25M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=25M
200090209700	DC-10-OUT-A2KH-25 L=30M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=30M
200090209800	DC-10-OUT-A2KH-25 L=35M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=35M
200090209900	DC-10-OUT-A2KH-25 L=40M		DPG-10-OUT-A2KH-25 L=40M

R3	新型式		現行型式
200009201600	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 5m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 5m
200009201700	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 10m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 10m
200009201800	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 15m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 15m
200009201900	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 20m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 20m
200009202000	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 25m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 25m
200009202100	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 30m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 30m
200009202200	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 35m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 35m
200009202300	DC-10/20-OUT-A2K-20K/40K 40m		DPG-10/20-OUT-A2K-20K/40K 40m
200009244600	DC-30-OUT-A2K-40K L=5m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=5m 6AWG
200009244700	DC-30-OUT-A2K-40K L=10m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=10m 6AWG
200009244800	DC-30-OUT-A2K-40K L=15m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=15m 6AWG
200009244900	DC-30-OUT-A2K-40K L=20m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=20m 6AWG
200009245000	DC-30-OUT-A2K-40K L=25m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=25m 6AWG
200009245100	DC-30-OUT-A2K-40K L=30m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=30m 6AWG
200009245200	DC-30-OUT-A2K-40K L=35m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=35m 6AWG
200009245300	DC-30-OUT-A2K-40K L=40m 6AWG		DPG-30R-OUT-A2K-40K L=40m 6AWG
200009369700	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=5m 8AWG	←	DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=5m 8AWG
200009369800	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=10m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=10m 8AWG
200009369900	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=15m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=15m 8AWG
200009370000	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=20m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=20m 8AWG
200009370100	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=25m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=25m 8AWG
200009370200	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=30m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=30m 8AWG
200009370300	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=35m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=35m 8AWG
200009370400	DC-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=40m 8AWG		DPG-10/20-OUT-MFU-20K/40K L=40m 8AWG
200009344000	DC-30-OUT TBOX(切替器) L=8.4m		DPG-30R-OUT TBOX(切替器) L=8.4m