



お客様各位

アルバック販売株式会社
常務取締役営業本部長 野中寛之
株式会社アルバック 規格品事業部
執行役員事業部長 柳澤清和

ULVAC Components News

生産終了のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、真空アングルバルブ(旧ラインアップ)及び関連バルブの生産を終了することになりましたのでご案内申し上げます。
現有在庫が無くなり次第、販売終了となりますので、何卒ご理解ご了承の程宜しくお願い致します。
なお、保守及び消耗品類の販売は今後も引き続き行います。
今後とも、弊社、ULVAC商品をお引き立て頂けますよう、宜しくお願い致します。

敬具

記

【対象製品】

真空アングルバルブ(旧ラインアップ)及び関連バルブ
添付、生産終了機種と後継機種一覧表を参照願います。

【生産終了時期】

2016/3/31までの受注分の生産をもって終了

【販売終了予定時期】

在庫無くなり次第販売終了予定

【保守サービス業務対応期間】

生産終了後7年間

【後継機種】

真空アングルバルブ新ラインアップ
添付、カタログを参照願います。

【添付資料】

生産終了機種と後継機種一覧表 PN-VV01-003-00
カタログ(新ラインアップ)

以上



真空バルブ

生産終了機種と後継機種一覧表 (1/5)

ULVAC
PN-VV01-003-00

	生産終了機種	仕様概要	後継機種	仕様概要
VLP	VLP-U3/4	SS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/NBR (フッ素ゴム/ EPDM)	VLP-SA020JH	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム
	VLP-U1		VLP-SA025JH	
	VLP-U1 1/2		VLP-SA040JH	
	VLP-U2		VLP-SA050JH	
	VLP-U3		VLP-SA080JH	
	VLP-U4	VLP-SA100JH		
	VLP-U6	SS/圧空/正圧/JISフランジ/ Oリングシール/NBR (フッ素ゴム/ EPDM)	VLP-SA150JH	
	VLP-U8		VLP-SA200JH	
	VLP-U10		VLP-SA250JH	
	VLP-U12		無し	
	VLP-U14		VLP-SA350JH	
VLP-U16	無し			
VLP	VLP-U6R	SS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/NBR (フッ素ゴム/ EPDM)	VLP-SA150JH	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム
	VLP-U8R		VLP-SA200JH	
	VLP-U10R		VLP-SA250JH	
	VLP-U12R		無し	
	VLP-U14R		VLP-SA350JH	
	VLP-U16R	無し		
	VLP-U20R	VLP-U20	SS/圧空/正圧/JISフランジ/ Oリングシール/NBR	
	VLP-U22R	VLP-U22		
VLP	VLP-U3/4S	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	VLP-SA020JH	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム
	VLP-U1S		VLP-SA025JH	
	VLP-U1 1/2S		VLP-SA040JH	
	VLP-U2S		VLP-SA050JH	
	VLP-U3S		VLP-SA080JH	
	VLP-U4S		VLP-SA100JH	
	VLP-U6S		SUS/圧空/正圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	
	VLP-U8S	VLP-SA200JH		
	VLP-U10S	VLP-SA250JH		
	VLP-U12S	無し		
	VLP-U14S	VLP-SA350JH		
	VLP-U16S	無し		
	VLP-U20S	VLP-U20		SS/圧空/正圧/JISフランジ/ Oリングシール/NBR
	VLP-U22S	VLP-U22		
VLP-U36S	VLP-U36			
VLP	VLP-U6SR	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	VLP-SA150JH	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム
	VLP-U8SR		VLP-SA200JH	
	VLP-U10SR		VLP-SA250JH	
	VLP-U12SR		無し	
	VLP-U14SR		VLP-SA350JH	
	VLP-U16SR	無し		
	VLP-U20SR	VLP-U20	SS/圧空/正圧/JISフランジ/ Oリングシール/NBR	
VLP-U22SR	VLP-U22			
VLP	VLP-US-25KF	SUS/圧空/逆圧/KFフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	VLP-SA025KF	SUS/圧空/逆圧/KFフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム
	VLP-US-40KF		VLP-SA040KF	
	VLP-US-50KF		VLP-SA050KF	



真空バルブ

生産終了機種と後継機種一覧表 (2/5)

ULVAC
PN-VV01-003-00

	生産終了機種	仕様概要	後継機種	仕様概要	
VLH	VLH-U3/4	SS/手動/逆圧/JISフランジ /リングシール/NBR (フッ素ゴ ム)	VLH-SB020JH	SUS/手動/逆圧/JISフランジ/ 溶接ベローズシール/フッ素ゴム	
	VLH-U1		VLH-SB025JH		
	VLH-U1 1/2		VLH-SB040JH		
	VLH-U2		VLH-SB050JH		
	VLH-U3		VLH-SB080JH		
	VLH-U4	VLH-SB100JH			
	VLH-U6	SS/手動/正圧/JISフランジ /リングシール/NBR (フッ素ゴ ム)	VLH-SB150JH		
	VLH-U8		無し		
	VLH-U10		無し		
	VLH		VLH-U3/4S		SUS/手動/逆圧/JISフランジ /リングシール/フッ素ゴム
VLH-U1S			VLH-SB025JH		
VLH-U1 1/2S		VLH-SB040JH			
VLH-U2S		VLH-SB050JH			
VLH-U3S		VLH-SB080JH			
VLH-U4S		VLH-SB100JH			
VLH-U6S		SUS/手動/正圧/JISフランジ /リングシール/フッ素ゴム	VLH-SB150JH		
VLH-U8S			無し		
VLH-U10S			無し		
VLH			VLH-US-25KF	SUS/手動/逆圧/KFフランジ /リングシール/フッ素ゴム	VLH-SB025KF
	VLH-US-40KF		VLH-SB040KF		
	VLH-US-50KF	VLH-SB050KF			



真空バルブ

生産終了機種と後継機種一覧表 (3/5)

ULVAC
PN-VV01-003-00

	生産終了機種	仕様概要	後継機種	仕様概要
VULP	VULP-25F	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/	VLP-SB025JH	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/
	VULP-40F	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	VLP-SB040JH	溶接ベローズシール/フッ素ゴム
	VULP-65F		VLP-SB065JH	
	VULP-100F		VLP-SB100JH	
	VULP-150F	SUS/圧空/正圧/JISフランジ/	VLP-SB150JH	
	VULP-200F	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	VLP-SB200JH	
	VULP-250F		VLP-SB250JH	
VULP	VULP-16KF	SUS/圧空/逆圧/KFフランジ/	VLP-SB016KF	SUS/圧空/逆圧/KFフランジ/
	VULP-25KF	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	VLP-SB025KF	溶接ベローズシール/フッ素ゴム
	VULP-40KF		VLP-SB040KF	
VULP	VULP-10CM	SUS/圧空/逆圧/CFフランジ/	VLP-MB016CH	準備中 お問い合わせください
	VULP-25CM	溶接ベローズシール/フッ素ゴム/銀	無し	
	VULP-40CM	線シール	VLP-MB040CH	
	VULP-65CM		VLP-MB063CH	
	VULP-100CM		VLP-MB100CH	
	VULP-150CM	SUS/圧空/正圧/CFフランジ/	VLP-MB160CH	
	VULP-200CM	溶接ベローズシール/フッ素ゴム/銀	無し	
VULP-250CM	線シール	無し		
VULH	VULH-25F	SUS/手動/逆圧/JISフランジ/	VLH-SB025JH	SUS/手動/逆圧/JISフランジ/
	VULH-40F	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	VLH-SB040JH	溶接ベローズシール/フッ素ゴム
	VULH-65F		VLH-SB065JH	
	VULH-100F		VLH-SB100JH	
	VULH-150F	SUS/手動/正圧/JISフランジ/	VLH-SB150JH	SUS/手動/逆圧/JISフランジ/
	VULH-200F	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	無し	溶接ベローズシール/フッ素ゴム
	VULH-250F		無し	
VULH	VULH-16KF	SUS/手動/逆圧/KFフランジ/	VLH-SB016KF	SUS/手動/逆圧/KFフランジ/
	VULH-25KF	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	VLH-SB025KF	溶接ベローズシール/フッ素ゴム
	VULH-40KF		VLH-SB040KF	
VULH	VULH-25C	SUS/手動/逆圧/CFフランジ/	無し	SUS/手動/逆圧/CFフランジ/
	VULH-40C	溶接ベローズシール/フッ素ゴム	VLH-SB040CH	
VULH	VULH-10CM	SUS/手動/逆圧/CFフランジ/	VLH-MB016CH	準備中 お問い合わせください
	VULH-25CM	溶接ベローズシール/フッ素ゴム/	無し	
	VULH-40CM	銀線シール	VLH-MB040CH	
	VULH-65CM		VLH-MB063CH	
	VULH-100CM		VLH-MB100CH	
	VULH-150CM	SUS/手動/正圧/CFフランジ/	VLH-MB160CH	
	VULH-200CM	溶接ベローズシール/フッ素ゴム/	無し	
VULH-250CM	銀線シール	無し		



真空バルブ

生産終了機種と後継機種一覧表 (4/5)

ULVAC
PN-VV01-003-00

	生産終了機種	仕様概要	後継機種	仕様概要
VLP	VLP-U3/4G	加圧ベントライン用	無し	-
	VLP-U1G	SS/圧空/正圧/JIS5K・10Kフ	無し	-
	VLP-U1 1/2G	ランジ/リングシール/NBR/ウレタ	無し	-
	VLP-U2G		無し	-
VLP	VLP-U3/4C	凍結乾燥真空装置用	無し	-
	VLP-U1C	SUS316L/圧空/逆圧/	無し	-
	VLP-U1 1/2C	JIS5Kフランジ/リングシール	無し	-
	VLP-U2C	フッ素ゴム/内面バフ研磨仕上げ	無し	-
	VLP-U3C		無し	-
	VLP-U4C		無し	-
VLP	VLP-U3S (Z300仕様)	Z300仕様 SUS/圧空/逆圧/JISフランジ	VLP-SA080JH	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ/リングシール/フッ素ゴム
	VLP-U4S (Z300仕様)	/リングシール/フッ素ゴム	VLP-SA100JH	
	VLP-U6S (Z300仕様)	Z300仕様 SUS/圧空/正圧/JISフランジ	VLP-SA150JH	
	VLP-U8S (Z300仕様)	/リングシール/フッ素ゴム	VLP-SA200JH	
VLP	VLP-U1SW	中間停止仕様 (α-排気等)	無し	-
	VLP-U1 1/2SW	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ	無し	-
	VLP-U2SW	/リングシール/フッ素ゴム	無し	-
	VLP-U3SW		無し	-
	VLP-U4SW		無し	-
VLP	VLP-U6SWR	中間停止仕様 (α-排気等)	無し	-
	VLP-U10SWR	SUS/圧空/逆圧/JISフランジ	無し	-
	VLP-U12SWR	/リングシール/フッ素ゴム	無し	-
	VLP-U14SWR		無し	-
	VLP-U16SWR		無し	-
VULP	VULP-10CMS	SUS/圧空/逆圧/CFフランジ /溶接ペローズシール/フッ素ゴム /銀線シール/ベントポート付き	無し	-
VULH	VULH-16G	SUS/手動/逆圧/KF25- KF16/溶接ペローズシール/フッ 素ゴム	無し	-
VULPA -L	VULPA-L-25KF	加圧ベントライン用	無し	-
	VULPA-L-50KF	AL/圧空/KFフランジ/成形ペ ローズシール/フッ素ゴム	無し	-



真空バルブ

生産終了機種と後継機種一覧表 (5/5)

ULVAC
PN-VV01-003-00

	生産終了機種	仕様概要	後継機種	仕様概要
VLP	VLP-U3A	サイコロバルブ	無し	-
	VLP-U4A	AL/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	無し	-
	VLP-U6A	Oリングシール/フッ素ゴム	無し	-
VTP	VTP-U3A	サイコロバルブ	無し	-
	VTP-U4A	AL/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	無し	-
	VTP-U6A	Oリングシール/フッ素ゴム	無し	-
VLP	VLP-U4A (Z300仕様)	サイコロバルブ (Z300仕様)	無し	-
	VLP-U6A (Z300仕様)	AL/圧空/逆圧/JISフランジ/ Oリングシール/フッ素ゴム	無し	-
	VTP-U6A (Z300仕様)	サイコロバルブ (Z300仕様)	無し	-
VTP	VTP-U8SR (Z300仕様)	SUS/JIS200 (120°振り) / 圧空/逆圧/Oリングシール/フッ 素ゴム (Z300仕様)	無し	-
VAH	VAH-U100	ゲートバルブ	VAH-U100	ゲートバルブ
	VAH-U150	AL,手動,逆圧,JISフランジ,Oリン グシール/NBR	VAH-U150	AL,手動,逆圧,JISフランジ,Oリン グシール/フッ素ゴム
VAP	VAP-U100	ゲートバルブ	VAP-U100	ゲートバルブ
	VAP-U150	AL,圧空,逆圧,JISフランジ,Oリン グシール/NBR	VAP-U150	AL,圧空,逆圧,JISフランジ,Oリン グシール/フッ素ゴム
VGEB	VGEB-065	試料供給室用ゲートバルブ	無し	-
ポペット	1P	ポペットバルブ	無し	-
	2P		無し	-
	3P		無し	-
	4P		無し	-