



お客様各位

アルバックテクノ株式会社
常務 早瀬敏誉
株式会社アルバック 規格品事業部
営業部長 田辺 稔雄

ULVAC Components News

真空ポンプのサポート終了のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、弊社の真空ポンプに関して、既にサポート終了機種及び、製造中止から間もなく7年が経過しサポートを終了させて頂く機種を改めまして添付資料にまとめ、報告させて頂きます。製造中止となりサポート継続中機種に関しては、今後も可能な限りメンテナンスサービスを継続しますが、部品メーカーの生産中止や法規制などで供給が困難となる部品も出てくるのが予想されます。また、修理不能によるトラブルを未然に防止するためにも、現行機種への更新をお勧め致します。
今後とも、弊社、ULVAC商品をお引き立て頂けますよう、宜しくお願い致します。

敬具

記

【対象製品】

添付の資料をご参照ください。

【販売終了時期】

添付の資料をご参照ください。

【保守サービス業務対応期間】

添付の資料をご参照ください。

【添付資料】

PN-WP01-007-00_真空ポンプのサポート終了機種一覧表

以上

真空ポンプのサポート終了機種一覧表

■まもなくサポート終了となる機種

種類	機種	サポート終了予定時期
メカニカルブースタポンプ	PMBシリーズ PMB-003C(M)	2022年12月30日
ドライ真空ポンプ	CR-Aシリーズ CR16A CR30A CR60A CR300A	2024年1月31日
スパッタイオンポンプ用コントローラ	GSTシリーズ GST-07L	2024年7月31日
ターボ分子ポンプ	UTMシリーズ UTM-50 UTM-150 UTM-300 UTM-500 UTM-1500	2026年4月30日
ターボ分子ポンプ排気ユニット	YTPシリーズ YTP-50M/SA YTP-150M/SA YTP-300M/SA YTP-500M/SA	2026年4月30日
油拡散ポンプ	ULKシリーズ ULK-14A 用 3.15kW ヒータ	2029年6月30日

■既にサポートが終了している機種

種類	機種	
ドライ真空ポンプ	ERシリーズ	ER80
		ER150
		ER400
		ER600
		ER1200
	PDRシリーズ	PDR-060CL(H)
		PDR-090A,AD
		PDR-090B
		PDR-090CL(H)
		PDR-180C
油回転真空ポンプ	PVDシリーズ	PVD-150
		PVD-180K
		PVD-300
	XDシリーズ	XD-300
		XD-600
		XD-900
	PCD	PCD-060A
	D- (D)シリーズ	D-330 (D)
		D-650 (D)
		D-650D LTS
		D-950 (D)
		D-950D LTS
		D-950CP
		D-240D
	D- (D)Kシリーズ	D-240DK
		D-330 (D)K
		D-650 (D)K
	ECシリーズ	D-950 (D)K
		EC402
		EC403
EC602		
EC603		
PKSシリーズ	EC801	
	EC803	
	PKS-008	
	PKS-030 (II型)	
メカニカルブースタポンプ	PMBシリーズ	PMB-001A
		PMB-001B(F)
		PMB-001C(M)
		PMB-003
		PMB-006
		PMB-006A(S)
		PMB-006B
		PMB-006C(M)
		PMB-010
		PMB-010A
		PMB-010B
		PMB-012C(M)
		PMB-020
		PMB-020A
		PMB-020B
		PMB-024C(M)
		PMB-035
		PMB-035A
		PMB-055
		PMB-055A
		PMB-040B
		PMB-060B

種類	機種	
ターボ分子ポンプ	UTMシリーズ	UTM-3000
		UTM-300FW
	UTM-FWシリーズ	UTM-700FW
		UTM-1200FW
		UTM-2000FW
		UTM-3300FW
	UTM-FHシリーズ	UTM-3303FH
	UTM-Mシリーズ	UTM-300M
		UTM-500M
		UTM-1500M
ターボ分子ポンプ用 パワーサブライ	UTM用	T1~8
	UTM-FW/FH用	T1~8
		D1
油拡散ポンプ	PFLシリーズ	D2
		PFL-02
		PFL-04
		PFL-06
		PFL-08
	Fシリーズ	PFL-10
		PFL-14
		F-250
	Uシリーズ	F-600
		U-250
		U-600
	PELシリーズ	U-1200
		PEL-06
	水銀拡散ポンプ	PFHシリーズ
PFH-02		
PFH-04		
PFH-05		
PFH-06		
スパッタイオンポンプコントローラ	GSTシリーズ	PFH-08
		GST-03L
油拡散ポンプ用クランプオイル	B-50K	B-50K

真空ポンプのサポート終了機種一覧表

PN-WP01-007-00

2022/8/12

株式会社アルバック 規格品事業部

(2/3)

■まもなくサポート終了となる機種

種類	機種		サポート終了予定時期
高真空ゲートバルブ	VLHシリーズ	VLH-U1	2023年6月30日
		VLH-US-50KF	
高真空ゲートバルブ	VLPシリーズ	VLP-U1	2023年6月30日
		VLP-US-50KF	
高真空ゲートバルブ	VTPシリーズ	VTP-U3A	2023年6月30日
		VTP-U8SR	
超高真空バルブ	VULPシリーズ	VULP-100CM	2023年6月30日
		VULP-65F	
超高真空バルブ	VULHシリーズ	VULH-100CM	2023年6月30日
		VULH-65F	
超高真空バルブ	VULPA-Lシリーズ	VULPA-L-25KF	2023年6月30日
		VULPA-L-50KF	
高真空ゲートバルブ	VGEBシリーズ	VGEB-065	2023年6月30日
ポペット	ポペット	1P	2023年6月30日
		4P	
オイルフィルトレーションシステム	OFシリーズ	OF-2	2023年10月1日
		OF-3	
バリアブルオリフィスバルブ	VOPシリーズ	VOP-8	2028年3月31日
		VOP-20	
大気－真空ダイレクト仕切バルブ	IADシリーズ	IAD-45-450	2028年3月31日
		IAD-250-1240	
手動式高真空ゲートバルブ	VAHシリーズ	VAH-U100	2028年3月31日
		VAH-U150	
圧空式高真空バルブ	VAPシリーズ	VAP-U100	2028年3月31日
		VAP-U150	
仕切バルブ	VIADシリーズ	VIAD-50-330	2028年3月31日
		VIAD-60-200	
		VIAD-60-350	
仕切バルブ	VIACシリーズ	VIAC-45-280	2028年3月31日
		VIAC-120-500	
コールドトラップ	CT シリーズ	CT-25	2029年9月30日
		CT-100	
オイル式トラップ	OT シリーズ	OT-50	
		OT-80	
		OT-100	
粉体吸着トラップ	TRO シリーズ	TRO-50	
		TRO-80	
		TRO-100	
水冷式トラップ	WT シリーズ	WT-25	
		WT-50	
		WT-80	
		WT-100	
真空ゴムホース	Rシリーズ	R-5	在庫終了まで
		R-50	

真空ポンプのサポート終了機種一覧表

PN-WP01-007-00

2022/8/12

株式会社アルバック 規格品事業部

(3/3)

■まもなくサポート終了となる機種

種類	機種		サポート終了予定時期
フォアライトラップ	UFTシリーズ		在庫終了まで
超高真空フランジ	UFCシリーズ		
UFCフランジ用 アルミガasket	UFEシリーズ		
フィッティング	IFS、IFE、IFT、IFX、IFB、CFH、シリーズ		
回転導入端子	TDUシリーズ		
直線導入端子	TSUシリーズ		
電流導入端子	CMSシリーズ		
超高真空ゼロレングス視窓	TVUシリーズ		
超高真空バルブ	VUHシリーズ		
エアインレットバルブ	10AIVシリーズ		
バリアブルリークバルブ	VLV-3D		
ソープションポンプ	PSMシリーズ	PSM-10B	
チタンゲッタポンプ	PGT/GGTシリーズ		
アルフォイロール	アルフォイロール	0.08t x 710W x 100M 0.08t x 400W x 100M	
真空ポンプ用合成油	ULVOILシリーズ	R-7000	在庫終了まで
真空ポンプ油	ULVOILシリーズ	R-7 R-4	在庫終了まで
PVD用ハンドルキャスト付ベース			在庫終了まで

■既にサポートが終了している機種

種類	機種	
手動式高真空ゲートバルブ	VAHシリーズ	8B以上
圧空式高真空バルブ	VAPシリーズ	8B以上
超高真空バルブ	VUHシリーズ	VUH-651C
超高真空ゲートバルブ	VUGPシリーズ	全機種
	VUGHシリーズ	全機種
高真空排気装置	YMシリーズ	YM-100B
		YM-300
		YM-600A
	YMWシリーズ	YMW-100
		YMW-600
	YHシリーズ	YH-350A YH-500A
YM-VDシリーズ		
YM-VSシリーズ		
差動排気装置	YDPシリーズ	YDP-04 YDP-10
コールドトラップ	LCTシリーズ	LCT-04 LCT-06
オイルミストトラップ	TMXシリーズ	TMX-40
		TMX-60
		TMX-80
	TMシリーズ	TM-80
ULVOIL	ULVOIL	R-7500 R-8000
クリーンホイル		20μm
		50μm