



お客様各位

株式会社アルバック 規格品事業部  
営業部長 田辺稔雄

## ULVAC Components News

### 販売終了のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度、以下の製品の販売を終了することになりましたのでご案内申し上げます。  
今後とも、アルバック製品をお引き立て頂けますよう、宜しくお願い致します。

敬具

記

## 【対象製品】

油回転真空ポンプ VD151/VD201

## 【販売終了時期】

2023年6月30日 ご注文分まで

## 【保守サービス業務対応期間】

販売終了後7年間

## 【後継機種】

油回転真空ポンプ GLD-202AA/GLD-280A

## 【添付資料】

後継機種との比較表

以上

# 後継機種との比較表

No.978PY\_C

型名		GLD-202AA	VD151
外観 (塗装色、ラベル)			
設計排気速度[m <sup>3</sup> /h](L/min)	50Hz	14.4 (240)	
	60Hz	17.3 (288)	
実行排気速度[m <sup>3</sup> /h](L/min)	50Hz	12 (200)	
	60Hz	14.4 (240)	
到達圧力 [Pa]	GP閉	0.67	
モータ	出力 [kW] (Poles)		0.55 (4)
	電圧 [V]	50Hz	200~240 / 380~415
		60Hz	200~240 / 380~460
標準使用油		SMR-100	ULVOIL R-72
所要油量 [L]		1.1	
冷却方式		空冷	
吸気口		KF25相当	
排気口		排気キャップ (G1)	
質量 [kg]		29	
外形寸法 W x D x H [mm]		170 x 513.5 x 240	
適合規格		CE, TUV, cTUVus	

型名		GLD-280A	VD201
外観 (塗装色、ラベル)			
設計排気速度[m <sup>3</sup> /h](L/min)	50Hz	20.2 (336)	
	60Hz	24.2 (403)	
実行排気速度[m <sup>3</sup> /h](L/min)	50Hz	16.8 (280)	
	60Hz	20.2 (336)	
到達圧力 [Pa]	GP閉	0.67	
モータ	出力 [kW] (Poles)		0.7 (4)
	電圧 [V]	50Hz	200~240 / 380~415
		60Hz	200~240 / 380~460
標準使用油		ULVOIL R-72	
所要油量 [L]		0.7~1.1	
冷却方式		空冷	
吸気口		KF25相当	
排気口		排気キャップ (G1)	
質量 [kg]		34.5	
外形寸法 WxDxH [mm]		181 x 536 x 269	
適合規格		CE, TUV, cTUVus	