



お客様各位

株式会社アルバック 規格品事業部
営業部長 田辺 稔雄

ULVAC Components News

販売終了のお知らせ

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、長らくご愛顧いただいております真空計生産終了機種関連部品の一部につきまして、販売終了とさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。
何卒、ご理解、ご了承のほどよろしくお願い致します。
今後とも、弊社、ULVAC商品をお引き立て頂けますよう、宜しくお願い致します。

敬具

記

【対象製品】

真空計生産終了機種関連部品（添付資料参照）

【販売終了時期】

2023年7月31日

※在庫状況により前後する可能性があります。

【添付資料】

販売終了品リスト <PN-VG01-025-00J>

以上

R 3 コード	品名・型式	仕様
	ビラニ真空計(旧モデル)	【Option&Parts】
210004447600	測定子ケーブル 4M	GP-1000/GP-2000用
210004447700	測定子ケーブル 10M	GP-1000/GP-2000用
210004443100	測定子ケーブル 15M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443200	測定子ケーブル 20M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443300	測定子ケーブル 25M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443400	測定子ケーブル 30M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443500	測定子ケーブル 35M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443600	測定子ケーブル 40M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443700	測定子ケーブル 50M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004489300	測定子ケーブル 60M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004443800	測定子ケーブル 100M	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210005118300	測定子ケーブル 4M 10本1組	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210005118400	測定子ケーブル 10M 10本1組	GP-1S(RY)/GP-2A(RY)用、WP用ソケット式
210004402800	測定子ケーブル 2M	ボックスユニットBPR・WP用
210004402900	測定子ケーブル 5M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403000	測定子ケーブル 10M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403100	測定子ケーブル 15M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403200	測定子ケーブル 20M	ボックスユニットBPR・WP用
210004715000	測定子ケーブル 25M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403300	測定子ケーブル 30M	ボックスユニットBPR・WP用
210004715100	測定子ケーブル 35M	ボックスユニットBPR・WP用
210004715200	測定子ケーブル 40M	ボックスユニットBPR・WP用
210004715300	測定子ケーブル 45M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403400	測定子ケーブル 50M	ボックスユニットBPR・WP用
210004715400	測定子ケーブル 55M	ボックスユニットBPR・WP用
210004715500	測定子ケーブル 60M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403500	測定子ケーブル 100M	ボックスユニットBPR・WP用
210004403600	測定子ケーブル 2M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004403700	測定子ケーブル 5M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004403800	測定子ケーブル 10M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004403900	測定子ケーブル 15M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004404000	測定子ケーブル 20M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004715600	測定子ケーブル 25M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004404100	測定子ケーブル 30M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004715700	測定子ケーブル 35M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004715800	測定子ケーブル 40M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004715900	測定子ケーブル 45M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004404200	測定子ケーブル 50M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004716000	測定子ケーブル 55M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004716100	測定子ケーブル 60M	ボックスユニットBPR・WPB用
210004404300	測定子ケーブル100M	ボックスユニットBPR・WPB用
	ベニング真空計	【Option&Parts】
210004463500	測定子ケーブル 4M	GI-PA用
210004463600	測定子ケーブル 10M	GI-PA用
210004463700	測定子ケーブル 15M	GI-PA用
210004463800	測定子ケーブル 20M	GI-PA用
210004463900	測定子ケーブル 25M	GI-PA用
210004464000	測定子ケーブル 30M	GI-PA用
210004487100	測定子ケーブル 40M	GI-PA用
210004464100	測定子ケーブル 50M	GI-PA用
210004464200	測定子ケーブル 4M	GI-PRYS用
210004464400	測定子ケーブル 10M	GI-PRYS用
200000268000	測定子ケーブル 20M	GI-PRYS用